

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16M SVVCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 19,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

wysokość mocowania $L_2$	15 mm
$\varnothing$ chwytu	16 mm
szerokość szyjki	12,9 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
długość całkowita L	150 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269435 3
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	19,5 mm
odcinek swobodny	55 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	55 mm

