

Garant**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SVVCR/L07

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
długość całkowita L	100 mm
szerokość szyjki	6,8 mm
odcinek swobodny	32 mm
Przesunięcie osi L_3	8 mm
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269435 3
wysokość mocowania L_2	9 mm
kod ISO uchwytu	E10H SVVCR/L07
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
\varnothing chwytu	10 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------