

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12K SV95CR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269435 3
kod ISO uchwytu	E12K SV95CR/L07
szerokość szyjki	9 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
długość całkowita L	125 mm
odcinek swobodny	40 mm
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	40 mm

