

Garant
Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16M SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
szerokość szyjki	12,9 mm
kod ISO uchwytu	E16M SV95CR/L07
odcinek swobodny	55 mm
wielk. płytki	7 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
śruby mocujące	269435 3
\varnothing chwytu	16 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..

Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	55 mm
głębokość użytkowa T	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------