

**Garant**
**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16M SVVCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 19,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
odcinek swobodny	55 mm
szerokość szyjki	12,9 mm
kod ISO uchwytu	E16M SVVCR/L07
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
długość całkowita L	150 mm
wielk. płytki	7 mm
Długość wsięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	55 mm
śruby mocujące	269435 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	19,5 mm

Ø chwytu	16 mm
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------