

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

szerokość szyjki	6,8 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
\varnothing chwytu	10 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
odcinek swobodny	32 mm
Długość wsięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	E10H SV95CR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
śruby mocujące	269435 3

długość całkowita L	100 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------