

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 7 mm

wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E10H SV95CR/L07
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	32 mm
śruby mocujące	269435 3
wielk. płytki	7 mm
szerokość szyjki	6,8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
\varnothing chwytu	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
długość całkowita L	100 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
odcinek swobodny	32 mm

