

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SVXCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

przesunięcie osi: 9 mm

wysokość mocowania H: 11 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
kod ISO uchwytu	A12K SVXCR/L07
$\varnothing$ chwytu	12 mm
odcinek swobodny	83 mm
śruby mocujące	269435 3
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	113 stopni
długość całkowita L	125 mm
głębokość użytkowa T	3 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------