

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVXCR/L05

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

przesunięcie osi: 5 mm

wysokość mocowania H: 7,5 mm

Opis techniczny

szerokość szyjki	6 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	15 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
długość całkowita L	80 mm
śruby mocujące	269435 2
kod ISO uchwytu	A08F SVXCR/L05
\varnothing chwytu	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
wielk. płytki	5 mm
Kąt ustawienia κ	113 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
odcinek swobodny	53 mm

Przesunięcie osi L ₃	5 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	269435 2
------------------------------	----------