

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 10/07 mm kod ISO uchwytu: A10H SVXCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

przesunięcie osi: 7 mm

wysokość mocowania H: 9 mm

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	66 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
śruby mocujące	269435 3
szerokość szyjki	6,8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	113 stopni
długość całkowita L	100 mm
Długość wsięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	22 mm
kod ISO uchwytu	A10H SVXCR/L07
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wysokość mocowania $L_2$	9 mm

wielk. płytki	7 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3

269435 3