

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SVXCR/L07

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

przesunięcie osi: 9 mm

wysokość mocowania H: 11 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
śruby mocujące	269435 3
kod ISO uchwytu	A12K SVXCR/L07
wysokość mocowania L_2	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
\varnothing chwytu	12 mm
wielk. płytki	7 mm
odcinek swobodny	83 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	113 stopni
Przesunięcie osi L_3	9 mm
głębokość użytkowa T	3 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------