

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVXCR/L05

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 9,2 mm

przesunięcie osi: 5 mm

wysokość mocowania H: 7,5 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	80 mm
odcinek swobodny	53 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	113 stopni
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	15 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVXCR/L05
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
Przesunięcie osi $L_3$	5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
śruby mocujące	269435 2
$\varnothing$ chwytu	8 mm
wielk. płytki	5 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm

szerokość szyjki	6 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2

269435 2