

**Garant**
**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10H SVXCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

**Opis techniczny**

odcinek swobodny	66 mm
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	113 stopni
kod ISO uchwytu	E10H SVXCR/L07
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
szerokość szyjki	6,8 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
$\varnothing$ chwytu	10 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	32 mm
długość całkowita L	100 mm
śruby mocujące	269435 3

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	12,5 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------