

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12K SVXCR/L07

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

przesunięcie osi: 9 mm

wysokość mocowania H: 11 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	113 stopni
długość całkowita L	125 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
odcinek swobodny	83 mm
kod ISO uchwytu	E12K SVXCR/L07
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269435 3
\varnothing chwytu	12 mm
głębokość użytkowa T	3 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------