

Garant**Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: E16M SVXCR/L07

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

przesunięcie osi: 11 mm

wysokość mocowania H: 15 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
kod ISO uchwytu	E16M SVXCR/L07
Kąt ustawienia κ	113 stopni
śruby mocujące	269435 3
wielk. płytki	7 mm
Ø chwytu	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
odcinek swobodny	100 mm
głębokość użytkowa T	3 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 3	269435 3
------------------------------	----------