



Nasadka wkrętakowa 6-kątna 3/8 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637633 6
GTIN	4000896053612
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN w celu zapewnienia wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Zastosowanie:

Optymalne rozwiązanie w przypadku długotrwałego obciążenia, np. w szeregowych połączeniach śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

Ø po stronie napędu: 17 mm

długość: 43,5 mm

Opis techniczny

długość	43,5 mm
Ø po stronie napędu	17 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

