

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna 3/8 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637633 3
GTIN	4000896053582
Klasa artykułu	630

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN w celu zapewnienia wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

**Zastosowanie:**

Optymalne rozwiązanie w przypadku długotrwałego obciążenia, np. w szeregowych połączeniach śrubowych.

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

Ø po stronie napędu: 17 mm

długość: 43,5 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	17 mm
długość	43,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

