



Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, SK 30 krótki, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302227 6
GTIN	4062406285975
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Z **otworami kanału chłodzącego** i zamykanymi gwintami.

Otwory kanału chłodzącego przy średnicy mocowania D1: 3, 4 i 5 mm nie są zamykane.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych
i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	6 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	27 mm

Ø D ₂	21 mm
adapter	SK 30 krótki
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe