

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 8/05 mmkod ISO uchwytu: E08F SV95CR/L05

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC..0501..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 9,2 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 5 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	5 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
odcinek swobodny	26 mm
szerokość szyjki	6 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0501..
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	26 mm
długość całkowita L	80 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
śruby mocujące	269435 2
kod ISO uchwytu	E08F SV95CR/L05

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	5 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2

269435 2