

Garant
Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261337 8/05 |
| GTIN | 4062406285845 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm kod ISO uchwytu: E08F SVVCR/L05

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 10,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| kod ISO uchwytu | E08F SVVCR/L05 |
| odcinek swobodny | 26 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 7,5 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 10,2 mm |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 26 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC..0501.. |
| szerokość szyjki | 6 mm |
| długość całkowita L | 80 mm |
| \varnothing chwytu | 8 mm |
| śruby mocujące | 269435 2 |
| Kąt ustawienia κ | 72,5 stopni |
| Przesunięcie osi L_3 | 5,5 mm |

