

Garant
Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm kod ISO uchwytu: E08F SVXCR/L05

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	8 mm
Przesunięcie osi L_3	5 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	26 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVXCR/L05
odcinek swobodny	53 mm
śruby mocujące	269435 2
wielk. płytki	5 mm
Kąt ustawienia κ	113 stopni
szerokość szyjki	6 mm

