

**Garant**
**Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 8/05 mmkod ISO uchwytu: E08F SV95CR/L05

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 9,2 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 5 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
śruby mocujące	269435 2
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu	8 mm
kod ISO uchwytu	E08F SV95CR/L05
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
szerokość szyjki	6 mm
Przesunięcie osi $L_3$	5 mm
wielk. płytki	5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	26 mm
odcinek swobodny	26 mm

