

Garant
Wytaczaki HM, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm kod ISO uchwytu: E08F SVXCR/L05

Kąt ustawienia κ : 113 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
wielk. płytki	5 mm
śruby mocujące	269435 2
odcinek swobodny	53 mm
Kąt ustawienia κ	113 stopni
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	26 mm
\varnothing chwytu	8 mm
długość całkowita L	80 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVXCR/L05
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm

