

Garant**Cyfrowy głębokościomierz HCT IP67 z Bluetooth®, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418684 200
GTIN	4062406286767
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywnie się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału **zmiłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene**. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o $\varnothing$ 1,5 mm i długości 5 mm. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości).

Wersja **z Bluetooth**. W celu umożliwienia łatwej obsługi udostępniono opcjonalną, bezpłatną aplikację Hoffmann Group Connected Tools (HCT) App na Androida oraz iOS.

Zalety:**HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Zalety transmisji radiowej z wykorzystaniem technologii Bluetooth:

- **Łatwa transmisja danych:** Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
- **Swoboda ruchu:** Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
- **Niezależność od miejsca:** Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
- **Bezpieczna transmisja danych:** Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniami pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Karta danych

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowy mostek o długości 300 mm nr 418610, wkładka pomiarowa do pomiarów długości nr 418630.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Przełączalny odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
długość mostka	100 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
złącze	Interfejs Bluetooth®
przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
Kalibracja	A1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Seria	HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Norma	ISO 13385
przełączalny odczyt	mm / cale
funkcja preset	tak
automatyczne wyłączanie	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/418684-200>
