

Mahr**Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 750mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415321 750
GTIN	4059192062118
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	A1
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

granica błędu	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 750 mm
długość szczęk	150 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
odczyt	0,0005 cal
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	norma zakładowa
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	szttywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021000 1000
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	021010 1000

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ D2	498940 D2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ R2	498940 R2
Przewody przyłączeniowe simplex z przyciskiem danych Typ USB2	498940 USB2

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032