



Okrawacze z VHM Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	208158 8
GTIN	4062406288242
Klasa artykułu	11X

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 6

długość ostrzy L_s : 4 mm

wymiar S: 5,6 mm

długość całkowita $L_{całk.}$: 63 mm

Ø chwytu: 8 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,03 mm

Opis techniczny

Seria	Diabolo
Ø chwytu	8 mm
Liczba zębów Z	6
Ø ostrzy D_c	8 mm
długość całkowita $L_{całk.}$	63 mm

współczynnik korekcyjny f_z	1
chwyt	DIN 6535 HA z h6
wymiar S	5,6 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
długość ostrzy L_s	4 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,03 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------