

**Garant****Okrawacze z VHM Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 208158 6      |
| GTIN             | 4062406288235 |
| Klasa artykułu   | 11X           |

**Opis****Wykonanie:**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

**Doskonała jakość powierzchni** dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

**Zastosowanie:**

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 4,2 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

posuw f<sub>z</sub> w stali < 60 HRC: 0,03 mm

**Opis techniczny**

|  |                  |
|--|------------------|
| długość całkowita L                    | 57 mm            |
| chwyt                                  | DIN 6535 HA z h6 |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                | 6 mm             |
| Ø ostrzy D <sub>c</sub>                | 6 mm             |
| współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub> | 1                |
| wymiar S                               | 4,2 mm           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Seria                                    | Diabolo           |
| Kąt sfazowania naroży                    | 45 stopni         |
| Liczba zębów Z                           | 6                 |
| Frezowanie fazek                         | 45 stopni         |
| posuw $f_z$ w stali < 60 HRC             | 0,03 mm           |
| powłoka                                  | TiAlN             |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                | VHM               |
| norma                                    | Norma zakładowa   |
| typ                                      | H                 |
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej      | h6                |
| Kąt linii śrubowej                       | 35 stopni         |
| kierunek dosuwu                          | poziome i ukośne  |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni         |
| chłodzenie wewnętrzne                    | nie               |
| tolerancje chwytu                        | h6                |
| pierścień barwny                         | żółty             |
| Rodzaj produktu                          | Frezy trzpieniowe |

## Usługi

|  |           |
|--|-----------|
| Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB | 129100 HB |
|--|-----------|