

Garant**Okrawacze z VHM Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208158 16
GTIN	4062406288273
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu.**

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 11,2 mm

długość całkowita L: 93 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,07 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA z h6
Seria	Diabolo
długość całkowita L	93 mm
Ø ostrzy D _c	16 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni

Ø chwytu D_s	16 mm
Liczba zębów Z	6
współczynnik korekcyjny f_z	1
wymiar S	11,2 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,07 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------