

**TESA****Suwmiarki warsztatowe z zaokrąglonymi wewnętrznymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415140 200
GTIN	7630041147766
Klasa artykułu	45A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki warsztatowe ze śrubą ustalającą. Głęboko osadzona podziałka główna zapobiega silnemu zużyciu. Chromowane na matowe tło stali ułatwia odczyt.

Opis techniczny

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
podziałka	0,05 mm
długość szczęk	60 mm
ustalanie	tak
podziałka	1/128 cal
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
podziałka noniusza mm/cal	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana