



Szczotki tarczowe X-LOCK, drut stalowy 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 125X-LOCKmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Klasa artykułu	55V

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z systemem szybkiego mocowania **X-LOCK** umożliwiającym szybką, beznarzędziową wymianę szczotek.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
liczba warkoczy	24
szerokość drutu L ₁	12 mm
Ø szczotki D ₁	125 mm

wysokość pokrycia	0,5 mm
Długość drutu H ₁	28 mm
Seria	X-LOCK
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa