

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka pędzelkowa Komplet ze stali INOX 0,30 mm, Typ: 10X20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, \varnothing trzpienia 6 mm .

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

\varnothing szczotki D_1 : 12 mm

długość całkowita L: 60 mm

\varnothing zwornicy D_2 : 10 mm

długość zwornicy L_2 : 20 mm

wysokość drutu H_1 : 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,3 mm
\varnothing szczotki D_1	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
wysokość drutu H_1	20 mm
długość zwornicy L_2	20 mm
\varnothing zwornicy D_2	10 mm
długość całkowita L	60 mm

Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa