



Ściernice walcowe, włókninowe (ZA), Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 280



Dane zamówienia

Numer katalogowy	568477 280
GTIN	4062406288310
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary **Ø 100×100 mm** lub wykonanie wąskie **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący Ø 19 mm z wieloklinem.

Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA). Idealne do obróbki stali stopowej.

Zastosowanie:

Delikatna włóknina do **lekkich prac związanych z czyszczeniem i równomiernego wykańczania powierzchni.**

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Ø otworu: 19 mm

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
porównanie ziarnistości	280

zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Ø otworu	19 mm
Rodzaj produktu	Włókninowe ściernice walcowe