

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, Ø szczotki: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574477 25
GTIN	4017359209622
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgla krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **rownomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia i polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.**

Ø chwytu D₅: 5,7 mm

długość drutu L₃: 65 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	25 mm
długość drutu L ₃	65 mm
Ø chwytu D ₅	5,7 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur