

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, Ø szczotki: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574477 6
GTIN	4017359208298
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgliku krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s: 3 mm

długość drutu L₃: 65 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	6 mm
długość drutu L ₃	65 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur