

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, Ø szczotki: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574477 16
GTIN	4017359208250
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgliku krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **rownomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu D_s : 5,2 mm

długość drutu L_3 : 65 mm

Opis techniczny

Ø szczotki D_1	16 mm
długość drutu L_3	65 mm
Ø chwytu D_s	5,2 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur