

Garant GRIDLINE

Wózki warsztatowe XL ToolCar, 20×20G, Liczba szuflad: 8**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914590 8
GTIN	4062406294861
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Wózki warsztatowe XL ToolCar o głębokości 600 mm, z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą **GARANT GridLine**. Możliwość prostej wymiany blatu na inny blat roboczy (np. bambusowy). Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami.

Słupki wózków są wyposażone w wodbojniki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø200 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem z TPU i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951520, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują tylko listwy działowe ze szczelinami nr 951520 rozm. 125.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:
 listwy brzegowe ze szczelinami nr 951570 rozm. 75 i rozm. 125;
 listwy działowe nr 951520 rozm. 75 i rozm. 125;
 ścianki działowe wtykane 4G nr 951741 rozm. 75 i rozm. 125.
 Zamek patentowy: modułowa wkładka
 Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
 wysokość: 1080 mm
 szerokość: 820 mm
 głębokość: 630 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
masa	125,5 kg
maksymalna nośność całkowita	600 kg
szerokość	820 mm
głębokość	630 mm
Liczba szuflad	8
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	1080 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	Uchwyt zaciskowy
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,
-----------------	--------------------

Akcesoria

Dodatkowa szuflada Wysokość użytkowa 75 mm	914795 75
Błat podręczny z zaokrąglonym obrzeżem Typ 1	914830 1
Błat do pisania Typ 1	914835 1
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Bambusowy blat roboczy do XL ToolCar Typ XL	915440 XL
Bambusowy blat roboczy do XL ToolCar z ocynkowaną okładziną z blachy Typ XL	915445 XL
Ścianka z blachy perforowanej jednostronne do XL ToolCar wysokość użytkowa 222 mm	915480 222
Ścianka z blachy perforowanej jednostronne do XL ToolCar wysokość użytkowa 444 mm	915480 444
Ścianka z blachy perforowanej jednostronne do XL ToolCar wysokość użytkowa 950 mm	915480 950
Korytka do mediów do XL ToolCar wysokość 160 mm	915515 160
Korytka do mediów do XL ToolCar wysokość 80 mm	915515 80
Półki do XL ToolCar Typ XL	915525 XL
Korytka zawieszane do XL ToolCar wysokość korytka 100 mm	915535 100
Korytka zawieszane do XL ToolCar wysokość korytka 160 mm	915535 160

Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 20G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951570 125
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 20G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951520 125
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951741 125
Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 20G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951570 75
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 20G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951520 75
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951741 75