

**Garant****Para rękawic, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094303 11     |
| GTIN             | 4062406295462 |
| Klasa artykułu   | 01H           |

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice montażowe MASTER FIT. Z innowacyjną powłoką poliuretanowo-nitrylową na bazie wody dla najwyższej precyzji, elastyczności i chwytności w suchym otoczeniu roboczym. Powierzchnia wnętrza dłoni o delikatnej strukturze dzięki czasochłonnemu procesowi uszlachetniania. Nadają się do ekranów dotykowych, co umożliwia korzystanie ze smartfonów i innych urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic. Wysoka trwałość dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Bez dimetyloformamidu, z certyfikatem Öko-Tex. Rękawice montażowe MASTER FIT z wnętrzem dłoni pokrytym wypustkami.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych  
kolor: czarne / niebieskie

**Opis techniczny**

|                 |    |
|-----------------|----|
| rozmiar rękawic | 11 |
|-----------------|----|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Rodzaj rękawic      | Rękawice uniwersalne             |
| Kategoria ochrony   | Kategoria II                     |
| odzież standardowa  | Standard Oeko-Tex 100            |
| Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych |
| EN 388:2016         | 4131X                            |
| materiał podłoża    | Lycra® / poliamid                |
| powłoka             | nitryl/poliuretan                |
| zakres zastosowania | Precyzyjne / uniwersalne         |
| kolor               | czarne / niebieskie              |
| Rodzaj produktu     | Rękawice uniwersalne             |