

Garant**Para rękawic, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094302 11
GTIN	4062406295301
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice montażowe MASTER FIT. Z innowacyjną powłoką poliuretanowo-nitrylową na bazie wody dla najwyższej precyzji, elastyczności i chwytności w suchym otoczeniu roboczym. Powierzchnia wnętrza dłoni o delikatnej strukturze dzięki czasochłonnemu procesowi uszlachetniania. Nadają się do ekranów dotykowych, co umożliwia korzystanie ze smartfonów i innych urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic. Wysoka trwałość dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Bez dimetyloformamidu, z certyfikatem Öko-Tex.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

kolor: czarne / niebieskie

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
-----------------	----

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	4131X
materiał podłoża	Lycra® / poliamid
powłoka	nitryl/poliuretan
zakres zastosowania	Precyzyjne / uniwersalne
kolor	czarne / niebieskie
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne