

Garant**Para rękawic, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094302 10 |
| GTIN | 4062406295295 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Rękawice montażowe MASTER FIT. Z innowacyjną powłoką poliuretanowo-nitrylową na bazie wody dla najwyższej precyzji, elastyczności i chwytności w suchym otoczeniu roboczym. Powierzchnia wnętrza dłoni o delikatnej strukturze dzięki czasochłonnemu procesowi uszlachetniania. Nadają się do ekranów dotykowych, co umożliwia korzystanie ze smartfonów i innych urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic. Wysoka trwałość dzięki bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Bez dimetyloformamidu, z certyfikatem Öko-Tex.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

kolor: czarne / niebieskie

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------------|
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| rozmiar rękawic | 10 |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych |
| EN 388:2016 | 4131X |
| materiał podłoża | Lycra® / poliamid |
| powłoka | nitryl/poliuretan |
| zakres zastosowania | Precyzyjne / uniwersalne |
| kolor | czarne / niebieskie |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |