

Garant**Hybrydowa rękawica dla mechaników, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094005 11
GTIN	4062406295523
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Mocna, a jednocześnie niezwykle elastyczna rękawica dla mechaników przeznaczona do trudnych czynności oraz do pracy z ciężkimi i nieporęcznymi przedmiotami. Wnętrze dłoni wykonano z niezwykle odpornej na ścieranie skóry syntetycznej. Wyściełana część absorbuje dodatkowo uderzenia i zderzenia, a tym samym zapewnia lepszą ochronę dłoni. Grzbiet dłoni jest elastyczny a jednocześnie oddychający, tak aby zapewnić maksymalny komfort. Wykonanie palca wskazującego rękawicy umożliwia obsługę ekranów dotykowych. Dzięki temu można korzystać ze smartfona bez konieczności zdejmowania rękawicy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
zakres zastosowania: Heavy Duty, czynności mechaniczne

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
-----------------	----

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	4111X
zakres zastosowania	Heavy Duty, czynności mechaniczne
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne