



## szczypiec tnących bocznych z uchem zabezpieczającym, długość całkowita: 160 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	706045 160
GTIN	4003773080022
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

#### Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

#### Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

#### wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 4 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2 mm

### Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	4 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2 mm