



## Szczypce dla instalatorów ze sprężyną otworową z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	706070 200
GTIN	4003773081425
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

**Izolacja do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

#### Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

#### wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

wydajność skrawania:  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

możliwość cięcia do  $\varnothing$ : 15 mm

### Opis techniczny

możliwość cięcia do $\varnothing$	15 mm
wydajność skrawania	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
długość całkowita	200 mm

