



Precyzyjne pilniki trójkątne, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	524000 200/00
GTIN	613548068137
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1
szerokość: 14,2 mm

Opis techniczny

szerokość	14,2 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Rodzaj produktu	Pilnik precyzyjny

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
	519510 100

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

519600 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120