



### Półbuty granatowe CP 4300 ESD, S3 XB, rozmiar butów wg UE: 37



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 092483 37     |
| GTIN             | 4044348628867 |
| Klasa artykułu   | 09C           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Nowoczesne obuwie ochronne z serii Competition z technologią VARIO Multiflex® dla wyjątkowo wysokiego komfortu noszenia.

- **Materiał wierzchni z bezzwowej tkaniny wytłaczanej wysokoczęstotliwościowo.**
- **Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.**
- **Podeszwa TPU Competition ESD, czarna.**
- **Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).**

CP 4300 SF z zabezpieczeniem przed przebiciem.

##### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

##### wskazówka:

Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i zielonym

#### Opis techniczny

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| odporność na wydeptywanie  | Tekstylią |
| klasa ochrony              | S3        |
| materiał czubka ochronnego | Composite |

## Karta danych

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj                       | Unisex                                                  |
| Właściwości                  | Amortyzacja Vario®                                      |
| kolor                        | granatowy                                               |
| Seria                        | CP                                                      |
| wielkość butów wg UE         | 37                                                      |
| Norma                        | Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD                                                 |
| Rodzaj produktu              | Półbuty ochronne                                        |