

**3M****Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm, 947A, ziarnistość: 40**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568532 40
GTIN	8718734418535
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm (320×100 mm).

**Taśma ścierna Premium** z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym **Cubitron™ II**(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

### Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

Wyraźne zwiększenie wydajności **przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów** , jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

## Opis techniczny

Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
długość taśmy ścierniej	320 mm
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
ziarnistość	40
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	947A
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,