

3M**Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm, 237AA, ziarnistość: 240**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568537 240
GTIN	8718734418658
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Powierzchnia o strukturze złożonej z małych ostrosłupów gwarantuje **bardzo dobrą obróbkę wykańczającą przy wysokiej trwałości**. Nadają się zwłaszcza do szlifowania pośredniego blachy ze stali szlachetnej.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A080

Opis techniczny

długość taśmy ścierniej	289 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
3M oznaczenie ziarnistości	A080
ziarnistość	240

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	237AA
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,