

**Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm, 237AA, ziarnistość: 240****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 568538 240    |
| GTIN             | 8718734418702 |
| Klasa artykułu   | 53M           |

**Opis****Wykonanie:**

Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Powierzchnia o strukturze złożonej z małych ostrosłupów gwarantuje **bardzo dobrą obróbkę wykańczającą przy wysokiej trwałości**. Nadają się zwłaszcza do szlifowania pośredniego blachy ze stali szlachetnej.

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A080

**Opis techniczny**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ziarnistość                | 240    |
| szerokość taśmy ścierniej  | 100 mm |
| długość taśmy ścierniej    | 320 mm |
| Ø rolki taśmy ścierniej    | 100 mm |
| 3M oznaczenie ziarnistości | A080   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| oznaczenie ziarnistości           | A              |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %        |
| oznaczenie producenta             | 237AA          |
| Rodzaj produktu                   | Taśmy ścierne, |