

**HOLEX®**

**Ściernice walcowe włókninowe, wachlarzowe (zgrubne), Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: CRS**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Klasa artykułu	52M

## Opis

### Wykonanie:

Wymiary standardowe: **Ø 100 × 100 mm**, otwór uchwyty **Ø 19 mm** z wielokrotnym rowkiem klinowym.

**Włóknina do czyszczenia zgrubnego**, solidna i trwała.

### Zastosowanie:

Szybkie usuwanie zgorzeliny, rdzy, nalotów i resztek lakieru. Równomierna obróbka powierzchni,

### Duża trwałość.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina do zgrubnego czyszczenia
zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm

szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Rodzaj produktu	Włókninowy wałek do wstępnego oczyszczania