

**Zestaw młotków, przebijaków i wybijaków zawleczek, liczba narzędzi: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	954668 15
GTIN	2050002041998
Klasa artykułu	91A

**Opis****w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954668: 1 szt.

GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.

przecinak płaski, nr 740500, wielk. 200: 1 szt.

przecinak krzyżowy, nr 740600, wielk. 200: 1 szt.

przebijak, nr 745500, wielk. 3; 4: po 1 szt.

wybijaki zawleczek, nr 747000, wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.

Punktaki nr 749000 rozm. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 szt.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

szerokość: 200 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 8

głębokość w G: 20

**Opis techniczny**

szerokość w G	8
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
szerokość	200 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20

Rodzaj produktu	Wkładka z tworzywa piankowego z młotkami
-----------------	------------------------------------------

## Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954668	952001 954668
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 300 g	750110 300
Przecinak płaski długość całkowita 200 mm	740500 200
Przecinaki krzyżowe długość całkowita 200 mm	740600 200
Przebijaki, wersja ciężka Ø końcówek 3 mm	745500 3
Przebijaki, wersja ciężka Ø końcówek 4 mm	745500 4
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 2 mm	747000 2
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 3 mm	747000 3
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 4 mm	747000 4
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 5 mm	747000 5
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 6 mm	747000 6
Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane Ø końcówki D 8 mm	747000 8
Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 długość całkowita 100 mm	749000 100
Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 długość całkowita 120/10 mm	749000 120/10
Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 długość całkowita 120/12 mm	749000 120/12
Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 długość całkowita 150 mm	749000 150

