



**Gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy, Ø zewnętrzna mm /
twardość: 18 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy

553995 18

GTIN

Klasa artykułu

56L

Opis techniczny

Ø zewnętrzna

18 mm

maksymalna prędkość obrotowa

20000 min⁻¹

Ø chwytu

3 mm

materiał

Guma

uchwyt po stronie narzędzia

rzep